



Precyzyjne pilniki płaskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 100/00



Dane zamówienia

Numer katalogowy	520100 100/00
GTIN	613548065587
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1
przekrój: 12,5×3 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	100 mm
przekrój	12,5×3 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
	519600 95

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95 mm

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm

519400 80

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm

519510 90

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519550 100