


**Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 80,, Ø główki×szer.: 30X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554160 30X10
GTIN	4045197882295
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

Zastosowanie:

Przed wszystkim do pbróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 25400 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	80
Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
Ø główki	30 mm

maksymalna prędkość obrotowa	25400 min ⁻¹
szerokość główki	10 mm
Materiały ścierne	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,