


**Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 80,, Ø główki×szer.: 40X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554160 40X15
GTIN	4045197882806
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

**Zastosowanie:**

Przed wszystkim do pbróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

ziarnistość	80
Ø główki	40 mm
szerokość główki	15 mm
Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa	19100 min <sup>-1</sup>
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,