



Precyzyjne pilniki płaskie VALTITAN, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	520150 200/2
GTIN	613548062227
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN

o wyjątkowo dużej odporności na zużycie, dzięki twardości powierzchni **1200 HV**. Specjalny kształt nacięcia zapobiega zapychaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego można używać w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.

3 boki nakuwane, zakończenie stępione.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 4
przekrój: 21,3×4,8 mm

Opis techniczny

przekrój	21,3×4,8 mm
długość bez trzonu	200 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	4

Akcesoria

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100