



Pierścień kontrolny do suwmiarek, \varnothing wewn./zewn.: 10/30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	481405 10/30
GTIN	4045197227942
Klasa artykułu	42K

Opis

Wykonanie:

Hartowany, szlifowany i docierany. Do **szybkiego sprawdzania dokładności pomiarów** trzpieniami pomiarowymi, szczękami pomiarowymi i głębokościomierzami suwmiarki.

Kalibracja: M9

\varnothing zewnętrzna: $30,00 \pm 0,002$ mm

\varnothing wewn.: $10,00 \pm 0,002$ mm

głębokość otworu: $10,00 \pm 0,01$ mm

Opis techniczny

głębokość otworu	$10,00 \pm 0,01$ mm
\varnothing zewnętrzna	$30,00 \pm 0,002$ mm
\varnothing wewn.	$10,00 \pm 0,002$ mm
powierzchnia	hartowany, szlifowany i docierany
Kalibracja	M9

Usługi

Kalibracja sprawdzianów nastawczych	018490
-------------------------------------	--------

Znakowanie opis laserowy

018940