



Zestaw wyposażenia do płytek wzorcowych, zawartość zestawu: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	481500 10
GTIN	4030489221166
Klasa artykułu	48B

Opis

Zastosowanie:

Do użytku z płytkami wzorcowymi do precyzyjnych przyrządów pomiarowych, traserskich oraz sprawdzianów.

Zawartość:

Ostrze rysika: 1 szt.

Kieł centrujący: 1 szt.

Podstawa do mocowania uchwytu nr 4829002900: 1 szt.

Uchwyt do płytek wzorcowych nr 481700: po 1 szt., wielk. 0-50; 0-100; 100-200. Szczęki pomiarowe nr 481900 po 1 parze w wielk. 4; 10; 16; 20

Zawartość:

Szczęki 481900, po 1 parze:: po 1 parze: wielk. 4; 10; 16; 20

Ostrze rysika: 1 szt.

Kły centrujące: 1 szt.

Podstawa nr 482900: 1 szt.

Uchwyt płytek wzorcowych nr 481700: po 1 szt., wielk. 0 – 50; 0 – 100; 100 – 200

Opakowanie: sztywny pojemnik

Opis techniczny

zawartość zestawu	10
Opakowanie	sztywny pojemnik

Rodzaj produktu	Zestaw akcesoriów do płytek wzorcowych
Usługi	
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Akcesoria	
Uchwyty do płytek z możliwością szybkiego nastawiania zakres mocowania 0-100 mm	481700 0-100
Podstawa do uchwytu do płytek wzorcowych	482900
Uchwyty do płytek z możliwością szybkiego nastawiania zakres mocowania 100-200 mm	481700 100-200
Szczęki pomiarowe płaskie, para Typ 125	481901 125
Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem \emptyset odsadzenia pary końcówek 16 mm	481900 16
Szczęki pomiarowe płaskorównoległe, para Typ 100	481902 100
Uchwyty do płytek z możliwością szybkiego nastawiania zakres mocowania 200-400 mm	481700 200-400
Szczęki pomiarowe płaskie, para Typ 100	481901 100
Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem \emptyset odsadzenia pary końcówek 10 mm	481900 10
Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem \emptyset odsadzenia pary końcówek 4 mm	481900 4
Szczęki pomiarowe płaskorównoległe, para Typ 125	481902 125
Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem \emptyset odsadzenia pary końcówek 20 mm	481900 20