

RENISHAW**Kulki rubinowe, długość 10/11 mm, Ø kulki D: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494220 2
GTIN	2050000956751
Klasa artykułu	49F

Opis**Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

wskazówka:

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 10 mm

efektywna długość robocza: 6 mm

Ø chwytu S: 1 mm

materiał części chwytowej: stal

masa: 0,3 g

Opis techniczny

Ø kulki D	2 mm
Ø chwytu S	1 mm
efektywna długość robocza	6 mm
materiał części chwytowej	stal
masa	0,3 g
długość L	10 mm
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin

Akcesoria

Zestaw do czyszczenia	494240
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5