



## Precyzyjny pilnik półokrągły VALTITAN, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/0



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	525050 150/0
GTIN	613548062531
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

#### Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN

o wyjątkowo dużej odporności na zużycie, dzięki twardości powierzchni **1200 HV**. Specjalny kształt nacięcia zapobiega zapychaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego można używać w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.

#### Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1 – 2  
przekrój: 15,1×5,8 mm

### Opis techniczny

przekrój	15,1×5,8 mm
długość bez trzonu	150 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1 – 2

### Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

---

576000 115X40