



## Precyzyjne pilniki trójkątne, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	524000 150/1
GTIN	613548068038
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

#### Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

#### Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 3  
szerokość: 10,3 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	150 mm
szerokość	10,3 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3

### Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
	576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110  
mm

519600 110

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519550 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100  
mm

519510 100

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90  
mm

519510 90