



Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem, \varnothing odsadzenia pary końcówek: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	481900 4
GTIN	4030489220923
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Szczęki pomiarowe z półokrągłymi odsadzeniami wg DIN 861/2, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz jako pomoc nastawcza.

wskazówka:

Wersja z szerokimi szczękami do przyrządów do pomiaru wymiarów wewnętrznych nr 435180 i 435202 - na zamówienie.

maks. głębokość pomiaru: 8 mm

szerokość: 9 mm

wysokość: 7 mm

długość całkowita: 43 mm

Opis techniczny

długość całkowita	43 mm
szerokość	9 mm
maks. głębokość pomiaru	8 mm
wysokość	7 mm
\varnothing odsadzenia pary końcówek	4 mm

Usługi

Znakowanie opis laserowy

018940