



## Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem, Ø odsadzenia pary końcówek: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	481900 10
GTIN	4030489220930
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

**Szczęki pomiarowe** z półokrągłymi odsadzeniami wg DIN 861/2, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz jako pomoc nastawcza.

#### wskazówka:

Wersja z szerokimi szczękami do przyrządów do pomiaru wymiarów wewnętrznych nr 435180 i 435202 - na zamówienie.

maks. głębokość pomiaru: 15 mm

szerokość: 9 mm

wysokość: 9 mm

długość całkowita: 50 mm

### Opis techniczny

wysokość	9 mm
Ø odsadzenia pary końcówek	10 mm
szerokość	9 mm
długość całkowita	50 mm
maks. głębokość pomiaru	15 mm

### Usługi

Znakowanie opis laserowy

018940