



Precyzyjne pilniki trzpieniowe, bardzo wąskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	523100 200/0
GTIN	613548065280
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 2
przekrój: 6,3×2,8 mm

Opis techniczny

przekrój	6,3×2,8 mm
długość bez trzonu	200 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2

Akcesoria

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
	519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm

519510 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519510 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40