



Precyzyjne pilniki półokrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 100/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525000 100/2
GTIN	613548069301
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 3 – 4
przekrój: 12,7×3,5 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	100 mm
przekrój	12,7×3,5 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3 – 4

Akcesoria

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90
	576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95
mm

519600 95

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm

519400 80

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm

519400 100

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100
mm

519550 100