



## Precyzyjne pilniki półokrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 125/00



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	525000 125/00
GTIN	613548069363
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

**Szwajcarskie pilniki precyzyjne** odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

#### Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1  
przekrój: 13,1×4,1 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	125 mm
przekrój	13,1×4,1 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1

### Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
	519510 90

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20