



Precyzyjne pilniki półokrągłe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 125/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	525000 125/2
GTIN	613548069387
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie strony nacinane.

Opis techniczny

długość bez trzonu	125 mm
przekrój	13,1×4,1 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3 – 4
Rodzaj produktu	Pilnik precyzyjny

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		

Stal < 55 HRC	nadaje się
Stal < 60 HRC	nadaje się
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo
INOX	nadaje się
Ti	nadaje się warunkowo
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się
CuZn	nadaje się
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się
drewniane	nadaje się
uniw.	nadaje się warunkowo

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20