



## Precyzyjne pilniki nożowe, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/0



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	526000 150/0
GTIN	613548071175
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

#### Szwajcarskie pilniki precyzyjne

odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**.

W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

#### Powierzchnie boczne i krawędź dolna nakłuwane zakończenie ostre.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1 – 2

przekrój: 17,9×3,5 mm

### Opis techniczny

przekrój	17,9×3,5 mm
długość bez trzonu	150 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1 – 2

### Akcesoria

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
	519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm

519510 90

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120