

**RENISHAW****Trzpień pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 50 mm, Ø kulki D: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494234 5
GTIN	2050001740588
Klasa artykułu	49F

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

**wskazówka:**

Inne trzpień pomiarowe, o innych wymiarach, na zamówienie.

długość L: 50 mm

efektywna długość robocza: 33,5 mm

Ø chwytu S: 3,8 mm

materiał części chwytowej: ceramiczne,###HOVPI0704

masa: 5 g

**Opis techniczny**

efektywna długość robocza	33,5 mm
materiał części chwytowej	ceramiczne,###HOVPI0704
Ø kulki D	5 mm
masa	5 g
Ø chwytu S	3,8 mm
długość L	50 mm
gwint przyłączeniowy	M4
materiał końcówki	rubin

---

## Aksesoria

Zestaw do czyszczenia

494240