


## Zestaw wałeczków pomiarowych w kasecie drewnianej klasa dokładności 2, typ: 4-5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	483830 4-5
GTIN	2050001048684
Klasa artykułu	48A

### Opis

#### Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane ( $60 \pm 2$  HRC) i odpuszczane. Zestawy wałeczków pomiarowych są przejrzysto umieszczone w drewnianej kasecie z opisanymi otworami (od  $\varnothing 1,5$  mm oznaczenie umieszczone jest dodatkowo bezpośrednio na wałeczkach). Długość wałeczków 40 mm do  $\varnothing 0,99$  mm, powyżej 70 mm.

**Klasa tolerancji 2:**  $\varnothing$  wałeczków  $\pm 0,002$  mm.

#### Zastosowanie:

Do prac z użyciem wiertarek współrzędnościowych lub przy produkcji narzędzi i przyrządów. Np. do pomiaru tolerancji otworów, sprawdzania położenia otworów, do kontroli tolerancji odległości dwóch otworów, do pomiaru kół zębatych albo gwintów oraz do kontroli kątów i profili itd.

norma: DIN 2269

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S18

zakres wymiarów nominalnych: 4,01 - 5 mm

skok: 0,01 mm

liczba kołków pomiarowych: 100

### Opis techniczny

zakres wymiarów nominalnych	4,01 - 5 mm
-----------------------------	-------------

skok	0,01 mm
liczba kołków pomiarowych	100
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	2
twardość	60 ± 2 HRC
materiał	Stal na sprawdziany
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S18

## Usługi

Kalibracja zestawów wałeczków pomiarowych zawartość zestawu 100	018381 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS zestawu wałeczków pomiarowych Zawartość zestawu 100	019680 100