

**RENISHAW****Kulki rubinowe, długość 20 mm, Ø kulki D: 1/12,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494222 1/12,5
GTIN	2050000956768
Klasa artykułu	49F

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

**wskazówka:**

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 20 mm

efektywna długość robocza: 12,5 mm

Ø chwytu S: 0,8 mm

materiał części chwytowej: z HM

masa: 0,4 g

**Opis techniczny**

materiał części chwytowej	z HM
Ø chwytu S	0,8 mm
Ø kulki D	1 mm
masa	0,4 g
efektywna długość robocza	12,5 mm
długość L	20 mm
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin

**Akcesoria**

Zestaw do czyszczenia	494240
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40