

**RENISHAW****Trzpień pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 50 mm, Ø kulki D: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494234 6
GTIN	2050001740571
Klasa artykułu	49F

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

**wskazówka:**

Inne trzpień pomiarowe, o innych wymiarach, na zamówienie.

długość L: 50 mm

efektywna długość robocza: 38,5 mm

Ø chwytu S: 4,5 mm

materiał części chwytowej: ceramiczne,###HOVPI0704

masa: 4,8 g

**Opis techniczny**

efektywna długość robocza	38,5 mm
Ø chwytu S	4,5 mm
Ø kulki D	6 mm
materiał części chwytowej	ceramiczne,###HOVPI0704
masa	4,8 g
długość L	50 mm
gwint przyłączeniowy	M4
materiał końcówki	rubin

---

## Aksesoria

Zestaw do czyszczenia

494240