

**RENISHAW****Trzpienie pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 100 mm, Ø kulki D: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494236 5
GTIN	2050001740595
Klasa artykułu	49F

**Opis****Wykonanie:**

Trzpienie pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

**wskazówka:**

Inne trzpienie pomiarowe, o innych wymiarach, na zamówienie.

długość L: 100 mm

efektywna długość robocza: 83,5 mm

Ø chwytu S: 3,8 mm

materiał części chwytowej: ceramiczne,###HOVPI0704

masa: 6,3 g

**Opis techniczny**

Ø chwytu S	3,8 mm
efektywna długość robocza	83,5 mm
materiał części chwytowej	ceramiczne,###HOVPI0704
Ø kulki D	5 mm
masa	6,3 g
długość L	100 mm
gwint przyłączeniowy	M4
materiał końcówki	rubin

**Akcesoria**

Zestaw do czyszczenia	494240
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10