

**HOLEX®****Taśmy ściernie, włókninowe (A), 75×2000 mm, porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558488 280
GTIN	4045197526519
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązonym żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierne wykończenie powierzchni, niewielkie wytwarzanie ciepła.**

**Zastosowanie:**

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i przebarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: bardzo drobny

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

**Opis techniczny**

porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	bardzo drobny
kolor	niebieskie

wersja	A very fine
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	75 mm
długość taśmy ściernej	2000 mm
Atrybut nazwy produktu	75×2000 mm