

RENISHAW**Trzpienie pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 100 mm, Ø kulki D: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494236 6
GTIN	2050001740601
Klasa artykułu	49F

Opis**Wykonanie:**

Trzpienie pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

wskazówka:

Inne trzpienie pomiarowe, o innych wymiarach, na zamówienie.

długość L: 100 mm

efektywna długość robocza: 88,5 mm

Ø chwytu S: 4,5 mm

materiał części chwytowej: ceramika

masa: 6,3 g

Opis techniczny

materiał części chwytowej	ceramika
Ø chwytu S	4,5 mm
masa	6,3 g
efektywna długość robocza	88,5 mm
Ø kulki D	6 mm
długość L	100 mm
gwint przyłączeniowy	M4
materiał końcówki	rubin

Akcesoria

Zestaw do czyszczenia	494240
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30