

RENISHAW**Kulki rubinowe, długość 20 mm, Ø kulki D: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494222 3
GTIN	2050000956799
Klasa artykułu	49F

Opis**Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

wskazówka:

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 20 mm

efektywna długość robocza: 17 mm

Ø chwytu S: 1,5 mm

materiał części chwytowej: stal

masa: 0,5 g

Opis techniczny

Ø chwytu S	1,5 mm
materiał części chwytowej	stal
efektywna długość robocza	17 mm
masa	0,5 g
Ø kulki D	3 mm
długość L	20 mm
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin

Akcesoria

Zestaw do czyszczenia	494240
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40