



Analogowy twardościomierz, Shore D, Typ: D



Dane zamówienia

Numer katalogowy	495005 D
GTIN	2050001659637
Klasa artykułu	49G

Opis

Wykonanie:

Twardościomierz Shore'a do pomiaru twardości w skali A albo D Shore'a wg DIN ISO 7619-1 (zastępuje DIN 53505) i ASTM D 2240. Solidna, poręczna obudowa aluminiowa.

Zastosowanie:

Shore D: twarda guma, twarde tw. sztucz., szkło akrylowe, resopal, sztywne tw. termoplastyczne, płyty winylowe, polistyren, wałki drukarskie.

Wyp. dodatkowe:

Stojak pomiarowy nr 495016. Wzorce kontrolne - na zapytanie.

Obciążnik dodatkowy nr 495018.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	30-110
metoda pomiaru	Shore D
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	P1

Rodzaj produktu

Twardościomierze

Usługi

Kalibracja Twardościomierz Shore A+D Typ H

029000 H

Kalibracja DAkkS Twardościomierz Shore A+D Typ H

029010 H

Akcesoria

Obciążnik dodatkowy do Shore D

495018