

Pojedyncze kołki pomiarowe klasa dokładności 2, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	483910 2
GTIN	2050001048912
Klasa artykułu	48A

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od $\varnothing 1,5$ mm z oznaczeniem wymiaru 0,1-0,99 mm bez fazowanych krawędzi. Od 1,0 mm jedna strona z fazą.

Klasa dokładności 2: kołek- $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

wskazówka:

W zamówieniu należy **podawać dodatkowo żadaną** \varnothing , np. nr 483900, wielk. 5 **10,08** lub 483920, wielk. 5 **10,082**.

norma: DIN 2269

Kalibracja: M1

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 1 - 2,99 mm

skok: 0,01 mm

długość kołków pomiarowych: 70 mm

Opis techniczny

długość kołków pomiarowych	70 mm
skok	0,01 mm
zakres wyboru wymiaru nominalnego	1 - 2,99 mm
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	2
twardość	60 ± 2 HRC
materiał	stal na sprawdziany

Kalibracja	M1
Rodzaj produktu	Kolek kontrolny

Usługi

Kalibracja wałeczków pomiarowych Typ	018380
Kalibracja DAkkS Sprawdzian wałeczkowy Typ	018650