

**Garant****Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, bez powłoki, Ø DC h7: 7,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122100 7,4
GTIN	4045197039750
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

Zbliżone do DIN 6539 (bardzo krótkie).

Z taką samą Ø nominalną i chwytu.

**Zalecenie:**

**Maksymalna głębokość wiercenia:** długość rowków wiórowych (patrz tabela), długość robocza krótsza o  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6539

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 22,9 mm

długość całkowita L: 74 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 7,4 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,11 mm/obr,

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm/obr,
tolerancje chwytu	h7
Długość rowków wiórowych $L_c$	34 mm

Ø nom. D <sub>c</sub>	7,4 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h7
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7,4 mm
długość całkowita L	74 mm
norma	DIN 6539
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub>	22,9 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
typ	N
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	30 stopni
chwyt	Kolek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte