

**RENISHAW****Kulki rubinowe, długość 40 mm, Ø kulki D: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494224 2
GTIN	2050000973482
Klasa artykułu	49F

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

**wskazówka:**

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 40 mm

efektywna długość robocza: 32,5 mm

Ø chwytu S: 1,5 mm

materiał części chwytowej: z HM

masa: 1,29 g

**Opis techniczny**

Ø chwytu S	1,5 mm
masa	1,29 g
materiał części chwytowej	z HM
efektywna długość robocza	32,5 mm
Ø kulki D	2 mm
długość L	40 mm
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin

**Akcesoria**

Zestaw do czyszczenia	494240
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2