

HOLEX®**Taśmy ściernie włókninowe (A), 13×610 mm, porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558484 280
GTIN	4045197525079
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązaniem żywicą syntetyczną, duża trwałość, **równomierna powierzchnia, niewielkie wytwarzanie ciepła.**

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego wstępnie podszlifowanych lub szczotkowanych powierzchni w celu uzyskania trwałego i powtarzalnego efektu. Również do usuwania nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

ziarnistość: bardzo drobny

wersja: A very fine

kolor: niebieskie

Opis techniczny

kolor	niebieskie
porównanie ziarnistości	280
ziarnistość	bardzo drobny

wersja	A very fine
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	13 mm
długość taśmy ściernej	610 mm
Atrybut nazwy produktu	13×610 mm