

RENISHAW**Kulki rubinowe, długość 40 mm, Ø kulki D: 3 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 494224 3 |
| GTIN | 2050000973499 |
| Klasa artykułu | 49F |

Opis**Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

wskazówka:

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 40 mm

efektywna długość robocza: 37 mm

Ø chwytu S: 2 mm

materiał części chwytowej: z HM

masa: 1,97 g

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------|
| masa | 1,97 g |
| Ø kulki D | 3 mm |
| materiał części chwytowej | z HM |
| efektywna długość robocza | 37 mm |
| Ø chwytu S | 2 mm |
| długość L | 40 mm |
| gwint przyłączeniowy | M2 |
| materiał końcówki | rubin |

Akcesoria

| | |
|---|--------------|
| Zestaw do czyszczenia | 494240 |
| Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm | 494214 20 |
| Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm | 494214 10 |
| Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm | 494214 40 |
| Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm | 494214 30 |
| Adapter typ M3/M2 | 494218 M3/M2 |
| 5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5 | 494219 M2/5 |