

**RENISHAW****Kulki rubinowe, długość 10/11 mm, Ø kulki D: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494220 8
GTIN	2050000973444
Klasa artykułu	49F

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy z gwintem M2.

**wskazówka:**

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

długość L: 11 mm

efektywna długość robocza: 11 mm

Ø chwytu S: 2,5 mm

materiał części chwytowej: stal

masa: 1,5 g

**Opis techniczny**

Ø kulki D	8 mm
Ø chwytu S	2,5 mm
masa	1,5 g
materiał części chwytowej	stal
efektywna długość robocza	11 mm
długość L	11 mm
gwint przyłączeniowy	M2
materiał końcówki	rubin

**Akcesoria**

Zestaw do czyszczenia	494240
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 typ M2/5	494219 M2/5
Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30
Adapter typ M3/M2	494218 M3/M2
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10
Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40