

## Pojedyncze kołki pomiarowe klasa dokładności 2, typ: 7



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	483910 7
GTIN	2050001048967
Klasa artykułu	48A

### Opis

#### Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane ( $60 \pm 2$  HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od  $\varnothing 1,5$  mm z oznaczeniem wymiaru 0,1-0,99 mm bez fazowanych krawędzi. Od 1,0 mm jedna strona z fazą.

**Klasa dokładności 2:** kołek- $\varnothing \pm 0,002$  mm.

#### Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

#### wskazówka:

W zamówieniu należy **podawać dodatkowo żadaną**  $\varnothing$ , np. nr 483900, wielk. 5 **10,08** lub 483920, wielk. 5 **10,082**.

norma: DIN 2269

Kalibracja: M1

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 14 - 15,99 mm

skok: 0,01 mm

długość kołków pomiarowych: 70 mm

### Opis techniczny

skok	0,01 mm
długość kołków pomiarowych	70 mm
zakres wyboru wymiaru nominalnego	14 - 15,99 mm
norma	DIN 2269
Klasa tolerancji	2
twardość	$60 \pm 2$ HRC
materiał	stal na sprawdziany

Kalibracja	M1
Rodzaj produktu	Kolek kontrolny

**Usługi**

Kalibracja wałeczków pomiarowych Typ	018380
Kalibracja DAkkS Sprawdzian wałeczkowy Typ	018650