

RENISHAW**Trzpień pomiarowy, cylindryczny, Ø cylindra D: 2Rmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	494230 2R
GTIN	2050000973567
Klasa artykułu	49F

Opis**Wykonanie:**

Trzpień pomiarowy cylindryczny z gwintem przyłączeniowym M2

wskazówka:

Trzpień pomiarowy w innych wymiarach na zamówienie.

Opis techniczny

efektywna długość robocza	7,2 mm
materiał części chwytowej	rubin
masa	0,5 g
Ø cylindra D	2 mm
długość L	20 mm
gwint przyłączeniowy	M2
Rodzaj produktu	Wodzik

Akcesoria

Przedłużki sondy pomiarowej długość 20 mm	494214 20
Adapter Typ M3/M2	494218 M3/M2
Zestaw do czyszczenia czujników	494240

Przedłużki sondy pomiarowej długość 40 mm	494214 40
Przedłużki sondy pomiarowej długość 30 mm	494214 30
5-drogowy uchwyt wkładki sondy pomiarowej M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Przedłużki sondy pomiarowej długość 10 mm	494214 10