

**Precyzyjny pilnik igiełkowy długość całkowita 140 mm, SH 1 / DH 2, typ: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527230 11
GTIN	2050001696953
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = $\frac{1}{2}$ długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.

opis kształtu: soczewkowy spiczasto-owalny

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
opis kształtu	soczewkowy spiczasto-owalny
przekrój	4,4×1,8 mm

powierzchnie pilnika	2
nacięcie typu szwajcarskiego	1
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3
Atrybut nazwy produktu	SH 1 / DH 2