

**Iglaki precyzyjne VALTITAN, długość całkowita 180 mm, SH 2 / DH 3, typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527570 10
GTIN	613548045732
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

**Wysokowydajne pilniki iglaki** o wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie dzięki twardości **1200 HV**. Specjalny kształt uzębienia zapobiega zapychaniu się nacięcia pilników. W celu oczyszczenia wystarczy tylko lekko uderzyć pilnikiem w kawałek drewna.

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

opis kształtu: Baret

**Opis techniczny**

powierzchnie pilnika	1
długość całkowita	180 mm
przekrój	5,4×2,0 mm
opis kształtu	Baret
nacięcie typu szwajcarskiego	2
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3
Atrybut nazwy produktu	SH 2 / DH 3
z uchwytem pilnika	nie