

**Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 140 mm, SH 1 / DH 2, typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527230 3
GTIN	613548046418
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = $\frac{1}{2}$ długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 – 527070.

opis kształtu: półokrągły

Opis techniczny

opis kształtu	półokrągły
przekrój	5,1×1,5 mm
powierzchnie pilnika	2

długość całkowita	140 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	1
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3
Atrybut nazwy produktu	SH 1 / DH 2