

**Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 200 mm, SH 0 / DH 1, typ: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527260 8
GTIN	613548047200
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia =  $\frac{1}{2}$  długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

**Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**wskazówka:**

zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 - 527070.

opis kształtu: Nóż

**Opis techniczny**

opis kształtu	Nóż
przekrój	6,4×1,8 mm
długość całkowita	200 mm

powierzchnie pilnika	2
nacięcie typu szwajcarskiego	0
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2
Atrybut nazwy produktu	SH 0 / DH 1