

**Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 200 mm, SH 2 / DH 3, Typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527360 3
GTIN	613548046623
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = $\frac{1}{2}$ długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

wskazówka:

zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 - 527070.

Opis techniczny

przekrój	6,5×2,0 mm
opis kształtu	półokrągły
powierzchnie pilnika	2

długość całkowita	200 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	2
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3 – 4
Atrybut nazwy produktu	SH 2 / DH 3
Rodzaj produktu	Iglaki precyzyjne,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
uniw.	nadaje się warunkowo		

Akcesoria

Uchwyty szybkowymiennego pilników iglaków Typ 2	519700 2
Uchwyty szybkowymiennego pilników iglaków Typ 3	519700 3