

**Iglaki precyzyjne VALTITAN, długość całkowita 180 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527550 10
GTIN	613548045718
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne pilniki iglaki o wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie dzięki twardości **1200 HV**. Specjalny kształt uzębienia zapobiega zapychaniu się nacięcia pilników. W celu oczyszczenia wystarczy tylko lekko uderzyć pilnikiem w kawałek drewna.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
przekrój	5,4×2,0 mm
powierzchnie pilnika	1
Opis kształtu	Barett
nacięcie typu szwajcarskiego	0
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1
Atrybut nazwy produktu	SH 0 / DH 1
z uchwytem pilnika	nie
Rodzaj produktu	Iglaki precyzyjne,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
--	-------------	----------------	---------

Karta danych

Al / Mg	nadaje się
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się
Stal < 55 HRC	nadaje się
Stal < 60 HRC	nadaje się
Stal < 67 HRC	nadaje się
INOX	nadaje się
Ti	nadaje się
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się
CuZn	nadaje się
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się
drewniane	nadaje się
uniw.	nadaje się

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/527550-10>