

**Precyzyjny pilnik igielkowy długość całkowita 200 mm, SH 00 / DH 00, typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	527160 3
GTIN	613548046609
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = $\frac{1}{2}$ długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.

Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

wskazówka:

zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 - 527070.

opis kształtu: półokrągły

Opis techniczny

przekrój	6,3×2,0 mm
opis kształtu	półokrągły
długość całkowita	200 mm

powierzchnie pilnika	2
nacięcie typu szwajcarskiego	00
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1
Atrybut nazwy produktu	SH 00 / DH 00