



Iglaki precyzyjne VALTITAN, długość całkowita 180 mm, SH 2 / DH 3, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	527570 1
GTIN	613548045558
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki iglaki o wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie dzięki twardości **1200 HV**. Specjalny kształt uzębienia zapobiega zapychaniu się nacięcia pilników. W celu oczyszczenia wystarczy tylko lekko uderzyć pilnikiem w kawałek drewna.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

opis kształtu: Płaski, tępy

Opis techniczny

opis kształtu	Płaski, tępy
powierzchnie pilnika	4
przekrój	6,3×1,3 mm
długość całkowita	180 mm
nacięcie typu szwajcarskiego	2
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3
Atrybut nazwy produktu	SH 2 / DH 3
z uchwytem pilnika	nie