



Iglaki precyzyjne VALTITAN, długość całkowita 180 mm, SH 2 / DH 3, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	527570 2
GTIN	613548045619
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki iglaki o wyjątkowo wysokiej odporności na zużycie dzięki twardości **1200 HV**. Specjalny kształt uzębienia zapobiega zapychaniu się nacięcia pilników. W celu oczyszczenia wystarczy tylko lekko uderzyć pilnikiem w kawałek drewna.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

opis kształtu: płaski ostry

Opis techniczny

powierzchnie pilnika	4
przekrój	6×1,2 mm
długość całkowita	180 mm
opis kształtu	płaski ostry
nacięcie typu szwajcarskiego	2
odpowiada nacięciu niemieckiemu	3
Atrybut nazwy produktu	SH 2 / DH 3
z uchwytem pilnika	nie