



## Sprawdziany tłoczkowe z uchwytem, dokładność $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , typ: 0



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 483950 0      |
| GTIN             | 2050000963223 |
| Klasa artykułu   | 48A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Korzystna alternatywa do dokładniejszych pomiarów. Tolerancje  $\varnothing$  wyższe niż wymaga DIN2269, przy klasie dokładności 1. Z wysokiej jakości stali na sprawdziany. Uchwyt z tworzywa sztucznego z podaną wartością  $\varnothing$ .

#### wskazówka:

W zamówieniu należy **podawać** dodatkowo **żądaną średnicę**, np. nr 483950, wielk. 2 **0,24**.

Klasa tolerancji: 1

Kalibracja: M1

granica błędu:  $\pm 0,5 \mu\text{m}$

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 0,06 - 0,09 mm

skok: 0,01 mm

### Opis techniczny

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| skok                              | 0,01 mm               |
| zakres wyboru wymiaru nominalnego | 0,06 - 0,09 mm        |
| granica błędu                     | $\pm 0,5 \mu\text{m}$ |
| Klasa tolerancji                  | 1                     |
| Kalibracja                        | M1                    |

Rodzaj produktu

Sprawdziany graniczne

**Usługi**

Kalibracja wałeczków pomiarowych Typ

018380

Znakowanie opis laserowy Typ

018940

Kalibracja DAkkS Sprawdzian wałeczkowy Typ

018650