

Osełki do obciągania - karborund (zielony) , okrągła, Długość × szerokość (mm) ziarnistość: 100X10M



Dane zamówienia

Numer katalogowy	558635 100X10M
GTIN	4260496530740
Klasa artykułu	56Z

Opis

Zastosowanie:

Do **usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania** narzędzi i ich ostrzy.

Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi form. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania.

Do **węglików spiekanych, metali nieżelaznych**, szkła, ceramiki, porcelany. Materiał o **dużej twardości** i właściwościach **samoostrzących**.

wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.

Opis techniczny

szerokość	10 mm
długość	100 mm
ziarnistość	średni
ziarnistość	180
kolor	zielony
oznaczenie ziarnistości	SiC
Kształt	okrągła
Rodzaj produktu	Pilnik do wygładzania

Dane użytkownika

Karta danych

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węgiel spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		