

KARL DEUTSCH**Warstwomierze Pocket Leptoskop, typ: 2021****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	496800 2021
GTIN	2050001053596
Klasa artykułu	49G

Opis**Wykonanie:**

Solidne poręczne przyrządy do precyzyjnego, nieszkodliwego pomiaru grubości powłoki na stali oraz metalach nieżelaznych;

- **sonda pomiarowa zintegrowana w przyrządzie, do natychmiastowego użytku bez kalibracji;**
- **możliwość kalibracji jedno- i dwupunktowej z tworzeniem wartości średniej;**
- **niezależne od sieci zasilanie z baterii, automatyczne wyłączenie;**
- **prowadzenie użytkownika za pomocą wielojęzycznych wskazówek tekstowych;**
- **wyświetlacz grafiki z podświetlanym tłem;**
- **duże, czytelne cyfry;**
- **wyjście danych do drukarki termicznej.**

Typ Fe do pomiaru warstw niemagnetycznych, np. Cr, Cd, Cu, Zn, farb, lakierów, tworzyw sztucznych itp. na magnetyzowalnym żelazie lub stali.

w dostawie::

Walizka, wzorzec kontrolny (wielk. 2021: jednoczęściowy; wielk. 2026: dwuczęściowy), zestaw folii kalibracyjnych (dwuczęściowy), 1 bateria nr 081556, wielk. LR3, instrukcja obsługi i protokół kalibracji.

wskazówka:

Na zamówienie wersja z pamięcią wyników pomiarów i funkcjami statystycznymi.

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Opakowanie: sztywny pojemnik
zakres pomiaru Fe: 0 - 3000 μm
dokładność pomiaru warstw <100 μm : 1% / $\pm 1,5 \mu\text{m}$
Dokładność pomiaru warstw od 100 do 1200 μm : 1 – 3 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
Dokładność pomiaru warstw > 1200 μm : 3 – 5 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
zasada pomiaru Fe: magnet.-indukc.
trwałość baterii ok.: 100 h

Opis techniczny

szerokość	47 mm
zasada pomiaru Fe	magnet.-indukc.
trwałość baterii ok.	100 h
długość	95 mm
zakres pomiaru Fe	0 - 3000 μm
Dokładność pomiaru warstw > 1200 μm	3 – 5 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
wysokość	17 mm
Dokładność pomiaru warstw od 100 do 1200 μm	1 – 3 % / $\pm 1 \mu\text{m}$
dokładność pomiaru warstw <100 μm	1% / $\pm 1,5 \mu\text{m}$
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR3
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Zestaw folii do kalibrowania, 6 szt. typ A	496940 A