

Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, Ø wymiaru nomin.: 52mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484000 52
GTIN	4045197211125
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Sprawdziany tłoczkowe graniczne o tolerancji H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.**
- **Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie Ø z tolerancją liczbową patrz nr 484025.**

Opis techniczny

pole tolerancji	H
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7164
jakość	7
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
wymiar nominalny	52 mm

Kalibracja	L6
Rodzaj produktu	Sprawdziany tłoczkowe graniczne

Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych \varnothing maks. 60 mm	028300 60
Kalibracja DAkkSWymiar pośredni maksymalna \varnothing 60 mm	028340 60