



Zestawy pilników precyzyjnych do rowków, półgładzików długość 180 mm, SH 2 / DH 2, typ: 763



Dane zamówienia

Numer katalogowy	528300 763
GTIN	2050001697936
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Surowiec **do szwajcarskich pilników precyzyjnych do rowków**, kuty ze specjalnej stali, szlifowany i poddawany obróbce za pomocą precyz. urządzeń, nadających mu bardzo dokładne nacięcia o jednolitej gęstości i głębokości oraz twardość **65 - 66 HRC**. Bardzo dokładne i czyste nacięcia, aż po same ostrza, dowodzą wysokiej jakości. Charakteryzują się dużą precyzją kształtów oraz wysoką wydajnością, przy jednoczesnej dużej trwałości. Zakończenie ostre.

Zastosowanie:

Również do precyzyjnej obróbki bardzo twardych materiałów, np. przy produkcji form i narzędzi.
nacięcia: 25 cm

Opis techniczny

przekrój	9,2×3,6 mm
ziarnistość	średni
nacięcie typu szwajcarskiego	2
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2
nacięcia	25 cm
długość całkowita	180 mm
Atrybut nazwy produktu	SH 2 / DH 2

