



## Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 17 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 622500 17     |
| GTIN             | 4010995008680 |
| Klasa artykułu   | 63K           |

### Opis

#### Wykonanie:

Długa wersja, głębsza główka 6-kątna do wystających bolców.

**Izolacja z tworzywa sztucznego do 1000 volt wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

#### Norma:

**DIN 3125**

#### Materiał:

**Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału**, o kształcie zabezpieczającym przed stacaniem się. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolowany.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

długość całkowita: 243 mm

długość grotu: 125 mm

### Opis techniczny

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| rozwartość klucza                     | 17 mm                          |
| długość całkowita                     | 243 mm                         |
| długość grotu                         | 125 mm                         |
| izolacja elektryczna                  | VDE 1000 V                     |
| norma                                 | DIN 3125                       |
| norma                                 | DIN EN 60900 / VDE 0682-201    |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |

