



## Wkrętaki nasadowe z uchwytem, całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 5,5mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	622500 5,5
GTIN	4010995008567
Klasa artykułu	63K

### Opis

#### Wykonanie:

Wersja długa; głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym do wystających śrub.

**Izolacja z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Norma:

**DIN 3125**

#### Materiał:

**Ergonomiczny uchwyt z kilku rodzajów materiału**, o kształcie zabezpieczającym przed staczeniem się. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, czerniony, izolowany.

### Opis techniczny

długość całkowita	236 mm
rozwartość klucza	5,5 mm
długość grotu	125 mm
oznaczenie producenta	SoftFinish® electric
norma	DIN 3125
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

