

HOLEX®**Nasadka wkrętakowa IMPACT do śrub Torx®, 3/8 cala, profil Torx®: TX40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650560 TX40
GTIN	4045197336347
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 19 mm

długość: 50 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	19 mm
długość	50 mm
profil Torx®	TX40
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®

Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 18 mm	650800 18
Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785
Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Ø×długość 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Zaciski zabezpieczające do nasadek 3/8" typ 1	650780 1
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 1	650790 1